



PRODUZIONE DIVISE PER IL SOCCORSO
SANITARIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA TECNICA: **PANTALONI ARGO200**

- **Tessuto esterno colore nero PTFE: poliammide – poliuretano – elasthan – fibra di carbonio, gr. 255/mq. certificato impermeabile EN343, protezione elettrostatica EN1149-5, 2way stretch, resistente all'abrasione, traspirante, idrorepellente, wind-repellent, antistatico**

Trattamenti: impermeabile con WR (water resistant) esterno

- **Tessuto esterno colore giallo fluorescente: EME Lycra 100% gr. 225/mq. certificato EN ISO 20471:2017 4way stretch, resistente all'abrasione, WR, UV stop**
- **Tessuto esterno elasticizzato nero: poliammide – elasthan gr. 205/mq. 4way stretch, traspirante, resistente all'abrasione, WR**
- **Fodere interne: poliestere - elasthan**

DESCRIZIONE

Pantalone di colore nero con passanti e inserti in colore giallo fluorescente. Realizzato con tre tessuti: - tessuto nero PTFE sulla parte inferiore delle gambe (dal ginocchio in giù), come rinforzo sui glutei e nell'interno gamba, - tessuto nero bielastico sul bacino e sulle cosce - tessuto fluorescente giallo sui fianchi. N. 2 tasche a vista sui fianchi chiuse da cerniera pressofusa di cui una con gancio portachiavi interno. Elastico nella zona posteriore, patta chiusa da cerniera spirale, un tascone in PTFE applicato sulla coscia dx chiuso da cerniera spirale. Cerniere Ykk.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL.

DIMENSIONI (misure in cm)

DESCRIZIONE // TAGLIA	XXS	XS	S	M	L	XL
Lunghezza totale *	98	99	100	102	103	104
Circonferenza vita **	78	84	90	96	102	108
Circonferenza bacino ***	90	96	102	108	114	120

DIMENSIONI (misure in cm)

DESCRIZIONE // TAGLIA	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Lunghezza totale *	106	106	107	107	108
Circonferenza vita **	114	120	126	130	134
Circonferenza bacino ***	126	132	138	142	146

- * Misurazione effettuata escludendo la cintura
- ** Misurazione effettuata con elastico in stato di massima estensione
- *** Misurazione effettuata 18 cm sotto la vita per la taglia M (+ o – cm 0,75 per le altre taglie)
tolleranze $\pm 4\%$ su tutte le dimensioni


• **ISTRUZIONI DI LAVAGGIO**

- **Per ottimizzare la durata dei nostri capi di abbigliamento e il mantenimento delle caratteristiche di fluorescenza dei tessuti si devono seguire le seguenti prescrizioni:**
 - lavare i capi separatamente, con le cerniere chiuse.
- Per una corretta pulizia dei capi è generalmente sufficiente lavarli alla temperatura di 30°, il lavaggio a 40° è generalmente inutile e causa un consumo ingiustificato di energia elettrica. Non asciugare utilizzando asciugabiancheria a tamburo rotativo. È sufficiente stendere in piano il capo bagnato senza esporlo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Non stirare.
- Utilizzare detersivi ecologici, neutri. Per eliminare le macchie di olio utilizzare sgrassatori ecologici tamponando la macchia prima di lavare. Per eliminare le macchie di sangue tamponare con acqua ossigenata prima del lavaggio. Non utilizzare sbiancanti ottici, prodotti contenenti tensioattivi, ammorbidenti, igienizzanti e detersivi aggressivi. Seguire le avvertenze riportate sull'etichetta.

Simboli di manutenzione:

- lavaggio domestico a 30° massimo,
- non usare candeggina,

- non usare asciugabiancheria a tamburo rotativo,
- asciugare appeso lontano da fonti luminose e/o di calore,
- non stirare,
- non lavare a secco.



- Per quanto riguarda l'idrorepellenza ricordiamo che, essendo un trattamento chimico, la sua efficacia diminuisce con i lavaggi. Per migliorarne la durata è possibile, ogni 7/8 lavaggi, vaporizzare il capo mettendolo al rovescio (senza appoggiare il ferro sul tessuto ma tenendolo a circa 10 centimetri di altezza). Il calore del vapore riattiva le molecole del WR "migliorando" le prestazioni dell'idrorepellenza.

Engelman srl

Sede legale: Lonato del Garda (Bs) via Pozze 21/d - Sede operativa: Bedizzole (Bs) via Benaco 90/f

Codice fiscale e partita iva 03391940982 - tel. 030/9919610 – 351/3919610

www.engelman.it – mail info@engelman.it