



PRODUZIONE DIVISE PER IL SOCCORSO
SANITARIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA TECNICA: GIUBBOTTO BUCK200

- *Tessuto esterno colore nero PTFE: poliammide – poliuretano – elasthan – fibra di carbonio, gr. 255/mq. certificato impermeabile EN343, protezione elettrostatica EN1149-5, 2way stretch, resistente all'abrasione, traspirante, idrorepellente, wind-repellent, antistatico*

Trattamenti: impermeabile con WR (water resistant) esterno

- *Tessuto esterno colore giallo fluorescente: EME Lycra 100% gr. 225/mq. certificato EN ISO 20471:2017 4way stretch, resistente all'abrasione, WR, UV stop*
- *Tessuto esterno elasticizzato nero: poliammide – elasthan gr. 205/mq. 4way stretch, traspirante, resistente all'abrasione, WR*
- *Fodere interne: poliestere - elasthan*

DESCRIZIONE

Giubbotto di colore nero e giallo fluorescente. Realizzato con tre tessuti: - tessuto nero PTFE sui fianchi e sull'esterno delle maniche - tessuto nero bielastico sul davanti e sulla schiena – tessuto giallo fluorescente sulle braccia e sui carrè anteriore e posteriore. N. 2 tasche a vista sui fianchi chiuse da cerniera pressofusa, tascone posteriore a due accessi con gancio interno chiuso da cerniere pressofuse, tasca portatelefono chiusa da cerniera spirale e tasca portaradio chiusa da clip. Elastico con silicone sul fondo giubbotto, elastico ai polsi, cerniera centrale pressofusa. Cerniere Ykk.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL.

DIMENSIONI (misure in cm)

| DESCRIZIONE // TAGLIA | XS | S | M | L | XL |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Lunghezza totale * | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Circonferenza torace | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |

DIMENSIONI (misure in cm)

| DESCRIZIONE // TAGLIA | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Lunghezza totale * | 72 | 73 | 75 | 76 |
| Circonferenza torace | 129 | 135 | 141 | 147 |

- * Misurazione effettuata escludendo il collo


tolleranze $\pm 4\%$ su tutte le dimensioni

• **ISTRUZIONI DI LAVAGGIO**

- **Per ottimizzare la durata dei nostri capi di abbigliamento e il mantenimento delle caratteristiche di fluorescenza dei tessuti si devono seguire le seguenti prescrizioni:**
 - lavare i capi separatamente, con le cerniere chiuse.
- Per una corretta pulizia dei capi è generalmente sufficiente lavarli alla temperatura di 30°, il lavaggio a 40° è generalmente inutile e causa un consumo ingiustificato di energia elettrica. Non asciugare utilizzando asciugabiancheria a tamburo rotativo. È sufficiente stendere in piano il capo bagnato senza esporlo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Non stirare.
- Utilizzare detersivi ecologici, neutri. Per eliminare le macchie di olio utilizzare sgrassatori ecologici tamponando la macchia prima di lavare. Per eliminare le macchie di sangue tamponare con acqua ossigenata prima del lavaggio. Non utilizzare sbiancanti ottici, prodotti contenenti tensioattivi, ammorbidenti, igienizzanti e detersivi aggressivi. Seguire le avvertenze riportate sull'etichetta.

Simboli di manutenzione:

- lavaggio domestico a 30° massimo,
- non usare candeggina,
- non usare asciugabiancheria a tamburo rotativo,
- asciugare appeso lontano da fonti luminose e/o di calore,
- non stirare,
- non lavare a secco.



- Per quanto riguarda l'idrorepellenza ricordiamo che, essendo un trattamento chimico, la sua efficacia diminuisce con i lavaggi. Per migliorarne la durata è possibile, ogni 7/8 lavaggi, vaporizzare il capo mettendolo al rovescio (senza appoggiare il ferro sul tessuto ma tenendolo a circa 10 centimetri di altezza). Il calore del vapore riattiva le molecole del WR "migliorando" le prestazioni dell'idrorepellenza.

Engelman srl

Sede legale: Lonato del Garda (Bs) via Pozze 21/d - Sede operativa: Bedizzole (Bs) via Benaco 90/f

Codice fiscale e partita iva 03391940982 - tel. 030/9919610 – 351/3919610

www.engelman.it – mail info@engelman.it