



PRODUZIONE DIVISE PER IL SOCCORSO
SANITARIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA TECNICA: GIUBBOTTO SUMMA700

- *Tessuto esterno colore giallo fluorescente: rip stop poliestere - elasthan, gr. 200/mq.*

Certificazione tessuto: UNI EN ISO 20471:2017

Trattamenti: WR (water resistant) – Ret 2,8 (UNI EN ISO 11092:2014)

Resistente alla penetrazione di sangue e di fluidi corporei. ISO 16603:2004

- *Tessuto esterno nero: poliestere – elasthan – glass - PU*
- *Tessuto rete nera: poliammide – elasthan*
- *Fodere interne: poliestere*

DESCRIZIONE

Giubbino a collo alto realizzato interamente in tessuto colore giallo fluorescente con chiusura anteriore mediante cerniera centrale pressofusa, maniche a giro, chiuso sul fondo e sui polsi da elastico. Maniglie di sicurezza in tinta. Sul davanti parte inferiore due tasche interne chiuse da cerniera. Sul davanti sul torace lato dx una ampia tasca porta-radio applicata chiusa da gancio magnetico. Sul torace lato sx due tasche interne chiuse da cerniera spirale. Inserti in tessuto rifrangente sul petto lato sx, sulla tasca porta-radio, sul collo, sulla spalla lato dx e sulla schiena. Inserto in rete traspirante sotto le ascelle. Fodera traspirante. Presenza di bande retroriflettenti di altezza cm. 6 conformi alla norma CE UNI EN ISO 20471:2017. Cerniere Ykk.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

DIMENSIONI (misure in cm)

DESCRIZIONE // TAGLIA	XS	S	M	L	XL
Lunghezza totale*	61	63	65	67	69
Circonferenza torace	92	98	104	110	116

- * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze $\pm 4\%$ su tutte le dimensioni

DIMENSIONI (misure in cm)

DESCRIZIONE // TAGLIA	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Lunghezza totale*	71	72	73	75	76
Circonferenza torace	122	128	134	140	146

- * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze $\pm 2\%$ su tutte le dimensioni

Giubbotto SUMMA700

Certificazione UNI EN ISO 13688:2022 (indumenti di protezione – requisiti generali)

Certificazione UNI EN ISO 20471:2017 (indumenti ad alta visibilità)

Conforme al Regolamento UE 2016/425: Dispositivo di II categoria

classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)


• **ISTRUZIONI DI LAVAGGIO**

- **Per ottimizzare la durata dei nostri capi di abbigliamento e il mantenimento delle caratteristiche di fluorescenza dei tessuti si devono seguire le seguenti prescrizioni:**
 - lavare i capi separatamente, con le cerniere chiuse, staccando dal giubbotto tutte le parti accessorie (es: il tesserino personale, la qualifica ecc.).
- Per una corretta pulizia dei capi è generalmente sufficiente lavarli alla temperatura di 30°, il lavaggio a 40° è generalmente inutile e causa un consumo ingiustificato di energia elettrica. Non asciugare utilizzando asciugabiancheria a tamburo rotativo. È sufficiente stendere in piano il capo bagnato senza esporlo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Non stirare.
- Utilizzare detersivi ecologici, neutri. Per eliminare le macchie di olio utilizzare sgrassatori ecologici tamponando la macchia prima di lavare. Per eliminare le macchie di sangue tamponare con acqua

ossigenata prima del lavaggio. Non utilizzare sbiancanti ottici, prodotti contenenti tensioattivi, ammorbidenti, igienizzanti e detersivi aggressivi. Seguire le avvertenze riportate sull'etichetta.

Simboli di manutenzione:

- lavaggio domestico a 30° massimo,
- non usare candeggina,
- non usare asciugabiancheria a tamburo rotativo,
- asciugare steso in piano lontano da fonti luminose e/o di calore,
- non stirare,
- non lavare a secco.



- Per quanto riguarda l'idrorepellenza ricordiamo che, essendo un trattamento chimico, la sua efficacia diminuisce con i lavaggi. Per migliorarne la durata è possibile, ogni 7/8 lavaggi, vaporizzare il capo mettendolo al rovescio (senza appoggiare il ferro sul tessuto ma tenendolo a circa 10 centimetri di altezza). Il calore del vapore riattiva le molecole del WR "migliorando" le prestazioni dell'idrorepellenza.

Engelman srl

Sede legale: Lonato del Garda (Bs) via Pozze 21/d - Sede operativa: Bedizzole (Bs) via Benaco 90/f

Codice fiscale e partita iva 03391940982 - tel. 030/9919610 – 351/3919610

www.engelman.it – mail info@engelman.it